


适用于小批量应用的超声波破碎仪

130W超声波破碎仪，带有拇指按压的脉冲发生器或脚踏开关150 μ l至150ml



3mm探头*



VCX 130 PB – VCX 130 FSJ

能量监控器 数字功率计 自动调谐 自动幅度补偿
 基于微处理器 拇指致动脉冲发生器或脚踏开关 经过时间指示器 可变功率输出控制

规格

电源

净功率输出：130 W。频率：20 kHz
尺寸：（高×宽×长）115×250×320 mm
重量：3 kg
可以连续运行或以脉冲模式**

换能器

压电锆钛酸铅钛酸盐晶体（PZT）
零件号CV 188，带脉冲按钮。兼容VCX 130 PB
零件号CV 18，无脉冲按钮。兼容VCX 130 FSJ
直径：32 mm
长度：146 mm
重量：340 g
电缆长度CV 18：1.5 m
电缆长度CV 188：1.8 m

标准探头

前端直径：3 mm。处理能力：250 μ l至10ml *
长度：138 mm。钛合金Ti-6AL-4V。高温高压灭菌零件号：630-0422

电源要求

除非另有要求，否则设备出厂时的接线电压为117V，50/60 Hz。
对于出口，中国区电压为220V，50Hz 或请指定所需的电压选项

订购信息

	型号.
130W超声波处理器，带脉冲按钮.....	VCX 130 PB **
带踏板的130瓦超声波处理器.....	VCX 130 FSJ ***

运完成并准备操作与3 mm探头，工具包，以及使用说明书。

可选配件

有关可选附件，请参阅第5和6页。

* A不同的探针可取代的3mm 探头。对于其他卷，请参阅探头和微尖列表5页上。

** VCX 130 PB型不能与脚踏开关一起使用。

*** VCX 130 FSJ型具有脚踏开关，但转换器未配备脉冲按钮。需要脚踏开关部件号830-00004（随附）。